

Systec V 系列 立式灭菌器

紧凑外观

Systec V 系列立式灭菌器以其占用空间小、腔体容积大而著称。因此：一如既往，外形秉承节约空间的紧凑型理念，同时新设计增加了内部的高度，使整机尺寸更加合理。

这样的优势：满足多数标准培养基瓶和锥形瓶的最大容量要求，使装载容量增加了 50% 之多。



8 种型号,
40 到 150 升
腔体容积



尺寸及性能

Systemc	V-40	V-55	V-65	V-75	V-95	V-100	V-120	V-150
腔体尺寸 直径 x 深度 (mm)	344 x 450	344 x 600	400 x 500	400 x 600	400 x 750	500 x 500	500 x 600	500 x 750
腔体尺寸 总容积/实际容积	45/40	60/55	73/65	85/75	104/95	117/100	137/120	166/150
外观尺寸 (mm)								
高	950	950	995	990	1085	985	985	1115
宽	500	500	550	550	550	650	650	650
深	680	680	780	780	780	900	900	900
净重 (kg)	110	115	125	130	140	175	180	190
加热功率 (kW)								
Systemc VX	3.5	3.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
Systemc VE/VB	3.6	3.6	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3

电源要求, Systemc V-40 和 V-55: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A

电源要求, Systemc V-65 到 V-150: 380-400 V, 50/60 Hz, 16 A

特殊电源要求, 可以根据客户需要定制

不同的国家可能有所差异

装载量*锥形瓶

Systemc	V-40	V-55	V-65	V-75	V-95	V-100	V-120	V-150
250 ml	3 x 11	4 x 11	3 x 14	4 x 14	5 x 14	3 x 22	4 x 22	5 x 22
500 ml	2 x 7	3 x 7	2 x 8	3 x 8	4 x 8	2 x 14	3 x 14	4 x 14
1000 ml	2 x 4	2 x 4	2 x 5	2 x 5	3 x 5	2 x 8	2 x 8	3 x 8
2000 ml	3	2 x 3	4	2 x 4	2 x 4	6	2 x 6	2 x 6
3000 ml	1	1	2	2	2 x 2	4	4	2 x 4
5000 ml	1	1	1	1	2 x 1	3	3	2 x 3

装载量* DIN螺纹的肖特蓝盖培养基瓶, GL45试剂瓶

Systemc	V-40	V-55	V-65	V-75	V-95	V-100	V-120	V-150
250 ml	3 x 17	4 x 17	3 x 20	3 x 20	5 x 20	3 x 30	3 x 30	5 x 30
500 ml	2 x 11	3 x 11	2 x 15	3 x 15	4 x 15	2 x 22	3 x 22	4 x 22
1000 ml	8	2 x 8	2 x 9	2 x 9	3 x 9	2 x 15	2 x 15	3 x 15
2000 ml	4	2 x 4	5	2 x 5	2 x 5	8	2 x 8	2 x 8
5000 ml	1	1	2	2	2 x 2	4	4	2 x 4
10000 ml	1	1	1	1	1	2	2	2

*使用金属隔板时最大装载量 (不使用提篮)。
不同的选项, 装载量可能会有所变化。
不同规格的锥形瓶和培养基瓶, 装载量可能会有所变化。